



一般注文データ

バージョン	MetalliCard, 接着ストリップ, 30 x 60 mm, 透明
注文番号	1341130000
種別	DKB CC 30/60
GTIN (EAN)	4050118145434
数量	100 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.01 mm	奥行き (インチ)	0.0004 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
幅	60 mm	幅 (インチ)	2.3622 inch
正味重量	0.57 g		

温度

動作温度範囲 -40...160 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	変性アクリレート		
バージョン	自己接着型		
幅	60 mm		
動作温度範囲、最大	160 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
色	透明		
基本材質	ポリエステルフィルム		
印刷文字	非搭載		
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	MetalliCard	
推奨業種	エネルギー、プロセス		
互換性を有するプリンター			
組み合わせごとのマーカース数	1 MetalliCard = Adhesive strip		
動作温度範囲	-40...160 °C		

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

図面

使用例

