# **DKB CC 27/18**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 一般注文データ

バージョン	MetalliCard, 接着ストリップ, 27 x 18 mm, 透明
注文番号	<u>1341140000</u>
種別	DKB CC 27/18
GTIN (EAN)	4050118145625
数量	320 items

# **DKB CC 27/18**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 技術データ

<b>/予</b> p心			
ROHS	適合		
寸法と重量			
	0.01 mm	奥行き(インチ)	0.0004 inch
<u> </u>	27 mm	<u>突11 c (1 フ))</u> 高さ(インチ)	1.063 inch
	18 mm	 幅(インチ)	0.7087 inch
<sup></sup> 正味重量	0.16 g		0.7007 IIICII
 温度			,
動作温度範囲	-40160 °C		
			·
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ			
接着剤	変性アクリレート		
バージョン	 自己接着型		
	18 mm		
。 协作温度範囲、最大	160 °C		
助作温度範囲、最小	-40 °C		
 基本材質	ポリエステルフィルム		
至不说。 印刷文字			
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MetalliCard	
推奨業種	エネルギー, プロセス		
⊑発性を有するプリンター ■ しょうしゅう			
祖み合わせごとのマーカー数	1 MetalliCard = Adhesive strip		
動作温度範囲	-40160 °C		
	,		
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

カタログステータス / 図面 2



# **DKB CC 27/18**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

使用例

図面

