

**DKB CC 15/60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図に類似



## 一般注文データ

バージョン	MetalliCard, 着接ストリップ, 15 x 60 mm, 透明
注文番号	<a href="#">1341150000</a>
種別	DKB CC 15/60
GTIN (EAN)	4050118145182
数量	160 items

## DKB CC 15/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	0.01 mm	奥行き (インチ)	0.0004 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	60 mm	幅 (インチ)	2.3622 inch
正味重量	0.24 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...160 °C
--------	--------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接着剤	変性アクリレート	
バージョン	自己接着型	
幅	60 mm	
動作温度範囲、最大	160 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	透明	
基本材質	ポリエステルフィルム	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MetalliCard
推奨業種	エネルギー, プロセス	
互換性を有するプリンター		
組み合わせごとのマーカー数	1 MetalliCard = Adhesive strip	
動作温度範囲	-40...160 °C	

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**DKB CC 15/60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

使用例

