DKB CC 15/45



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







一般注文データ

| バージョン | MetalliCard, 接着ストリップ, 15 x 45 mm, 透明 |
|------------|--------------------------------------|
| 注文番号 | <u>1341170000</u> |
| 種別 | DKB CC 15/45 |
| GTIN (EAN) | 4050118145441 |
| 数量 | 240 items |

カタログステータス / 図面 1

DKB CC 15/45



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| _ | 4- |
|------------------|-------|
| 757 | 到 |
| / T \ | Dri's |

| 承 認 | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------------|
| ROHS | 適合 | | |
| 寸法と重量 | | | , |
| | 0.01 mm | 奥行き(インチ) | 0.0004 inch |
| 高さ | 15 mm | _ <u>そりら(インチ)</u> 高さ(インチ) | 0.5906 inch |
| ····································· | 45 mm | 幅(インチ) | 1.7716 inch |
| II E味重量 | 0.24 g | | |
| 温度 | | | |
| 動作温度範囲 | -40160 °C | | |
| 環境製品コンプライアンス | | | , |
| 2-11C }1 C } 1C \ C \ 1C \ - C - | 淮州 (在 (本 (本) | | |
| RoHS 対応状況 REACH SVHC | 準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | | |
| | J. 1441/0 E KE/L-904110 KA | 10.10 (0.0 (10 | |
| 一般データ | | | |
| | 変性アクリレート | | |
| バージョン | 自己接着型 | | |
| = = | 45 mm | | |
| 动作温度範囲、最大 | 160 °C | | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | | |
| <u> </u> | 透明 | | |
| 基本材質 | ポリエステルフィルム | | |
| 印刷文字 | 非搭載 | | |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム | MetalliCard | t |
| 性奨業種 | エネルギー, プロセス | | |
| 互換性を有するプリンター | | | |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 MetalliCard = Adhesive strip | | |
| 動作温度範囲 | -40160 °C | | |
| 分類 | | | , |
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| | | LULAUU IT.U | 21-20-11-04 |

カタログステータス / 図面 2



DKB CC 15/45



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

使用例

図面

