



一般注文データ

バージョン	MetalliCard, 接着ストリップ, 30 x, 透明
注文番号	1341180000
種別	DKB CC DIA 30
GTIN (EAN)	4050118145618
数量	200 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.01 mm	奥行き (インチ)	0.0004 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
直径	30 mm	正味重量	0.28 g

温度

動作温度範囲 -40...160 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	変性アクリレート	
バージョン	自己接着型	
動作温度範囲、最大	160 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	透明	
基本材質	ポリエステルフィルム	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	MetalliCard
推奨業種	エネルギー、プロセス	
互換性を有するプリンター		
組み合わせごとのマーカース数	1 MetalliCard = Adhesive strip	
動作温度範囲	-40...160 °C	

装置マーカース

直径 30 mm

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

使用例

