

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェルール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

バージョン	Tool case with contents
注文番号	1345320000
種別	TOP CASE PREMIUM
GTIN (EAN)	4050118149739
数量	1 items
パッケージ	ケース



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	352 mm	奥行き(インチ)	13.8582 inch
高さ	255 mm	高さ (インチ)	10.0394 inch
幅	465 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	18.3071 inch
正味重量	11290 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

技術データ

項目説明	ツールケース	

品揃え

パッケージ	ケース	

分類

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-10-01-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





データシート

TOP CASE PREMIUM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空



工房や工場では、よく整理されたツールセットが好まれます。よく整理されたツールセットは、準備を最小限に抑えることができ、コスト削減につながります。ユーザーメリットと機能性に優れた製品を組み合わせる際に、ワイドミュラーはそうした知見を活かしています。ワイドミュラーの、各ワイヤエンドフェルール切断、被覆剥き、および圧着対応の圧着セットは、ユーザーに実用的なツールキットを提供します。

一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN) TOP CASE 1345330000 4050118149913

数量 1 ST

バージョン

Assortment box

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDEおよび GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN) KT 8

9002650000

4008190020163

数量 1 ST

バージョン

カットツール, 片手操作用の切削工具

ツール



PVC 製ケーブル対応シースストリッパー

一般注文データ

種別 注文番号 AM 25

9001540000

GTIN (EAN) 4008190138271

数量 1 ST

バージョン

ツール, シースストリッパー

作成日 31.10.2025 07:02:39 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	AM 16	パージョン
注文番号	9204190000	ツール, シースストリッパー
GTIN (EAN)	4032248608133	
数量	1 ST	
種別	AM 12	パージョン
注文番号	9030060000	ツール, シースストリッパー
GTIN (EAN)	4008190337827	
数量	1 ST	
種別	STRIPAX	パージョン
注文番号	9005000000	ツール, ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4008190072506	
数量	1 ST	

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール 対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別 PZ 6 ROTO L バージョン 注文番号 1444050000 プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.14mm², 6mm², ト GTIN (EAN) 4050118248593 ラピーズクリンプ 数量 1 ST

プラスチックカラー付属フェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス:

- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

13541-54		
種別	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	パージョン
注文番号	9025430000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
数量	1 ST	

作成日 31.10.2025 07:02:39 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

LCD ディスプレイ搭載



電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2 極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承取得済み検査機器です。

- LCD ディスプレイ搭載
- VDE 規格準拠、
- ・高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

種別 VT DIGI PRO 注文番号 <u>9918870000</u> GTIN (EAN) 4032248405756

数量 1 ST

バージョン

テストツール, 2極電圧テスター

LED ディスプレイ搭載



電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2極電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承取得済み検査機器です。

- LED 表示搭載
- VDE 規格準拠
- ・高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

種別 VT COMBI PRO 注文番号 <u>9918860000</u> GTIN (EAN) 4032248405749

1 ST

バージョン

テストツール, 2極電圧テスター

ツール

数量



- 直径8~13 mm の湿気の多い場所でのケーブル被覆剥きに対応、例:NYM ケーブル、3 x 1.5 mm~5 x 2.5 mm
- カット深度を設定する必要無し
- 接続箱と分電器ボックスの作業に最適

一般注文データ

種別 STRIPPER ROUND TOP バージョン 注文番号 <u>9918050000</u> Sheathing strippers GTIN (EAN) 4032248359165

数量 1 ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

VDE絶縁テレフォンプライヤ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、 特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査 を受けたツール - を使用する必要があります。 ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠した すべてのペンチのラインアップを提供しています。

DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチ に対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、 把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けない ことで、操作時の疲労を軽減します。

-般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN)

FRZ S 160 9046370000

4032248357673

数量 1 ST バージョン

Pliers

VDE 絶縁細線用電エペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、 特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査 を受けたツール - を使用する必要があります。

ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠した すべてのペンチのラインアップを提供しています。

DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチ に対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、 把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けない ことで、操作時の疲労を軽減します。

-般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN) SE HD 180

9046330000

4032248357635

数量

バージョン

Diagonal-cutting pliers

VDE 絶縁コンビネーションペンチ



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、 特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査 を受けたツール - を使用する必要があります。

ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠した すべてのペンチのラインアップを提供しています。

DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチ に対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、 把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けない ことで、操作時の疲労を軽減します。

一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN)

KBZ 180 9046290000

4032248356485 数量 1 ST

バージョン Pliers

作成日 31.10.2025 07:02:39 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

VDE 絶縁平型および角丸型ペンチ



IEC 900 準拠の 1000V (AC)、1500V (DC) までの保護絶縁。DIN EN 60900

- 高品質特殊ツール鋼使用の落とし鍛造成形
- 人間工学的で滑脱防止 TPE VDE スリーブ 付属の安全ハ ンドル
- 耐衝撃性、耐熱性、耐寒性、不燃性、カドミウムフリー TPE (熱可塑性エラストマー) 製
- 弾性グリップゾーンおよびハードコア
- 高精度研磨の表面
- 耐腐食性ニッケルクロム電気亜鉛メッキコーティング

-般注文データ

種別 RZ 160 注文番号 9046360000 4032248357666 GTIN (EAN)

Pliers

数量 1 ST

キャビネットキー



ネジまたは直接プラグイン機能により、クリンプ導体は 各配線スペースに固定されます。ワイドミュラーはスク リューねじ込み対応の幅広いツールを提供します。

一般注文データ

CROSS-KEY UNIVERSAL 種別 9918130000 注文番号

4032248371112 GTIN (EAN)

1 ST

バージョン

バージョン

Univeral key

ねじ回し/切断複合ツール「Swifty® CS」



複合型切削 / 被覆剥き工具 Swifty® CS および Swifty® CS セットは、1.5 mm² までの単線と 2.5 mm² までの可 撓導体ケーブルの銅線を圧着不要で切断と被覆を行いま す。

-般注文データ

バージョン 種別 SWIFTY CS SET 注文番号 9006060000

GTIN (EAN) 4032248257638

1 ST 数量

切り込み・ねじ込み工具、片手操作用の切削工具

作成日 31.10.2025 07:02:39 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット



アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全 硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に 研磨されています。

一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン
注文番号	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 ST	
種別	SKS 2,0-8,0 MR	バージョン
注文番号	9008870000	socket wrenches
GTIN (EAN)	4032248266623	
数量	1 ST	

ビットアソートメント、E6.3

DIN 3126 の 1 / 4 インチ六角ドライバー、機器直接接続 対応 E6.3 型



一般注文データ

種別	BIT-BOX 11	パージョン
注文番号	2748110000	取付けツール
GTIN (EAN)	4050118894493	
数量	1 ST	

非絶縁スクリュードライバーセット



ワイドミュラー SoftFinish 一般用途スクリュードライバー、硬化クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード、マットクロム仕上。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

-般注文データ

種別 SD SET S2.5-5.5/PH1/2

2749200000

GTIN (EAN) 4050118895506

注文番号

バージョン スクリュードライバーセット

スクリュードライバーセット



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全 硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレー ド、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

種別 注文番号 SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...

2749580000

GTIN (EAN)

4050118896329

数量

1 ST

バージョン 取付けツール

トルクドライバー



効率的で正確な作業を求める場合、正確なトルクの使用 が不可欠です。これはまた、高い繰り返し精度も保証し ます。

人間工学に基づいたグリップと独自の交換可能ビットシ ステムを備えた新しいワイドミュラートルクスクリュー ドライバーは、こうした作業に最適です。

- 小型で、特に軽量な形状
- 付属の特殊ツール (提供) でトルク設定するため、意図 しない不正な設定はできません。
- トルク範囲適合の人間工学に基づくハンドルサイズ。
- ツールは定期的に検査を受けてID番号が付与され、検 証および製品参照により 100% の品質管理が行われま す。
- 設定トルクに達すると「カチッ」という音で明確にわか るので、無駄な締め付けが起こりません。
- 高品質の耐摩耗ツール用鋼材で製造された交換可能な 刃。
- すべてのツールは、以下の精度要件を満たします。EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- トリガ精度は、設定スケール値の + / 6% です。

一般注文データ

種別 DMS MANUELL 0,5-1,7 注文番号 9918370000

4032248388332

1 ST 数量

GTIN (EAN)

バージョン

Torque screwdriver

作成日 31.10.2025 07:02:39 MEZ