

## UR20-EM-1315190000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | Replacement part           |
| 注文番号       | <a href="#">1346670000</a> |
| 種別         | UR20-EM-1315190000-SP      |
| GTIN (EAN) | 4050118151626              |
| 数量         | 1 items                    |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 61 mm  | 奥行き (インチ) | 2.4016 inch |
| 高さ   | 110 mm | 高さ (インチ)  | 4.3307 inch |
| 幅    | 12 mm  | 幅 (インチ)   | 0.4724 inch |
| 正味重量 | 28 g   |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8 |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ETIM 10.0   | EC002584    | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |             |             |