

## UR20-EM-131560000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図に類似



## 一般注文データ

バージョン	Replacement part
注文番号	<a href="#">1347180000</a>
種別	UR20-EM-131560000-SP
GTIN (EAN)	4050118248364
数量	1 items

## UR20-EM-131560000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

深さ	61 mm	奥行き (インチ)	2.4016 inch
高さ	110 mm	高さ (インチ)	4.3307 inch
幅	12 mm	幅 (インチ)	0.4724 inch
正味重量	28 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	b5ed5bad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415

## 分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		