PAC-UNIV-D15F-F-2M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



図に類似

一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 8.7 ± 1 mm
注文番号	1350480025
種別	PAC-UNIV-D15F-F-2M5
GTIN (EAN)	4099986580947
数量	1 items

PAC-UNIV-D15F-F-2M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
正味重量	481.54 g		
温度			
果管温度	-1060 °C	動作温度	-1050 °C
		2011 /2002	
RoHS 対応状況	準拠		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ			
13A.7			
ケーブル長	2.5 m	最適	アナログ信号
基本材質	PVC	取	ケーブルLiYCY
インターフェースコネクタ	SUB-D FEMALE 15P		15 極
外径	8.7 ± 1 mm	コネクタ PLC 側	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²)
尊体断面積	0.25 mm²		,
電気データ			
合計電流、最大 	3 A	<u>高電圧テスト</u>	1 KV/1s
パス当たりの許容電流強度、最大	1 A	定格電圧	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
低抗	≤ 80 mΩ/m		≤60 V ≤ 25 V AC
字量配線 / 配線	300 pF/m	容量配線 / シールド	300 pF/m
分類			
TIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
TIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		21-24-22-20
101100 10.0	2, 27220		<u> </u>

カタログステータス / 図面 2