

## HEVB ASK1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

バージョン	操作ツール, レバーコネクタ
注文番号	<a href="#">1359500000</a>
種別	HEVB ASK1
GTIN (EAN)	4008 190039967
数量	50 items

## HEVB ASK1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	3.17 mm	奥行き (インチ)	0.1248 inch
高さ	8.2 mm	高さ (インチ)	0.3228 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.5906 inch
正味重量	0.26 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 材料データ

基本材質	PA 66	色	黒色
------	-------	---	----

## 追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装

## 分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		