

IE-ANT-O-ABG-360-7-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護)
- 屋外および屋内での使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

一般注文データ

バージョン	WLAN アンテナ, 全指向性アンテナ, デュアルバンド (2.4 GHz/5 GHz), 5 GHzで8 dBi以下/2.4 GHzで6 dBi以下のゲイン, 垂直, 1x N型メス、底部, IP68, インピーダンス: 50 Ω
注文番号	1367130000
種別	IE-ANT-O-ABG-360-7-NF
GTIN (EAN)	4050118186321
数量	1 items
配送ステータス	中止
最終注文日	2023-12-01T00:00:00+01:00
代替製品	IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

IE-ANT-O-ABG-360-7-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	51 mm	高さ (インチ)	2.0079 inch
直径	86 mm	正味重量	162.62 g

温度

保管温度	-40 °C...80 °C	動作温度	-40 °C...80
------	----------------	------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

エンクロージャ材料

色	グレー	ハウジング主要材質	ASA_SAN
ベースプレートの材質	ステンレススチール、防錆性		

同梱

同梱	アンテナ×1
----	--------

技術データ

接続方式	1x N型メス、底部	インピーダンス	50 Ω
最大複合電力	75 W	放射	全方向
周波数範囲	周波数帯1: 2400 - 2500 (MHz), 周波数帯2: 5150 - 5875 (MHz), 周波数帯3: 3400 - 3700 (MHz), 周波数帯4: 4900 - 5470 (MHz), 周波数帯5: 5470 - 5935 (MHz)	アンテナ取得	Band 1: 6 dBi, Band 2: 6 dBi, Band 3: 7 dBi, Band 4: 8 dBi, Band 5: 8 dBi
分極	垂直		

環境条件

用途	屋内用および屋外用	動作温度、最大	80
動作温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	80 °C
保管温度、最小	-40 °C	風力負荷	前側, 10 N, 160 Km/hで

分類

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

IE-ANT-O-ABG-360-7-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルとアンテナ固定具)



アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護)
- 屋外および屋内での使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

一般注文データ

種別	IE-CC-NM-RPSMAM-1M	バージョン
注文番号	2788040000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , RP-SMAオス, 長さ: 1
GTIN (EAN)	4064675066309	m
数量	1 ST	
種別	IE-CC-NM-RPSMAM-2M	バージョン
注文番号	1367110000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , RP-SMAオス, 長さ: 2
GTIN (EAN)	4050118186376	m
数量	1 ST	
種別	IE-CC-NM-RPSMAM-3M	バージョン
注文番号	2788050000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , RP-SMAオス, 長さ: 3
GTIN (EAN)	4064675066316	m
数量	1 ST	
種別	IE-CC-NM-RPSMAM-4M	バージョン
注文番号	1367100000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , RP-SMAオス, 長さ: 4
GTIN (EAN)	4050118186369	m
数量	1 ST	
種別	IE-CC-NM-RPSMAM-5M	バージョン
注文番号	2788060000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , RP-SMAオス, 長さ: 5
GTIN (EAN)	4064675066323	m
数量	1 ST	