

SAKDU 35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



一般注文データ

バージョン	フィードスルー端子, ねじ接続, 35 mm ² , 800 V, 125 A, 青色
注文番号	1370250000
種別	SAKDU 35 BL
GTIN (EAN)	4050118178647
数量	25 items

SAKDU 35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	ULウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693

寸法と重量

深さ	58.25 mm	奥行き (インチ)	2.2933 inch
DIN レールを含む奥行き	59 mm	高さ	52 mm
高さ (インチ)	2.0472 inch	幅	15.9 mm
幅 (インチ)	0.626 inch	正味重量	56 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

UL評価データ

電圧規模B (UR)	600 V	電流の規模B (UR)	114 A
導体サイズ工場配線最大 (UR)	2 AWG	電流の規模C (UR)	114 A
電圧規模C (UR)	600 V	導体サイズ工場配線最小 (UR)	12 AWG
証明書番号 (UR)	E60693	導体サイズフィールド配線最小 (UR)	12 AWG
導体サイズフィールド配線最大 (UR)	2 AWG		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	B8	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 2
接続方向	横向きに	締めトルク、最大	5 Nm
締めトルク、最小	4 Nm	被覆剥き長さ	16 mm
接続方式	ねじ接続	接続数	2
クランプ範囲、最大	35 mm ²	クランプ範囲、最小	4 mm ²
クランプネジ	M 6	配線接続断面積 AWG、最小	AWG 12
配線接続断面積、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	35 mm ²	配線接続断面積、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	4 mm ²
配線接続断面積、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	35 mm ²	配線接続断面積、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	4 mm ²
配線接続断面積、細径撚線、最大	35 mm ²	配線接続断面積、細径撚線、最小	4 mm ²
接続断面積、撚線、最大	35 mm ²	接続断面積、撚線、最小	4 mm ²
配線接続断面積ソリッドコア、最大	16 mm ²	配線接続断面積、ソリッドコア、最小	4 mm ²
接続断面積、細径撚線、最小	4 mm ²		

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	ねじ接続
-----------	------

SAKDU 35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

システム仕様

エンドカバープレートの要求レベル数	はい	電位数	1
内部で交差接続されたレベル	1	レベルごとのクランプポイント数	2
	いいえ	取り付けレール	TS 35

全般

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 2	配線接続断面 AWG、最小	AWG 12
取り付けレール	TS 35		

材料データ

基本材質	PA 66/6	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	35 mm ²	定格電圧	800 V
定格 DC 電圧	800 V	公称電流	125 A
最大導体電流	125 A	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	0.26 mΩ
定格インパルス耐電圧	8 kV	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	4.00 W
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	箆合仕様
-----------	-----	--------	------

分類

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

SAKDU 35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	QL SAKQ 35/2	バージョン
注文番号	1257140000	渡り配線コネクタ (端子), グレー
GTIN (EAN)	4050118120714	
数量	20 ST	
種別	QL SAKQ 35/3	バージョン
注文番号	1257150000	渡り配線コネクタ (端子), グレー
GTIN (EAN)	4050118120721	
数量	20 ST	
種別	QL SAKQ 35/4	バージョン
注文番号	1257160000	渡り配線コネクタ (端子), グレー
GTIN (EAN)	4050118120738	
数量	20 ST	
種別	QL SAKQ 35/10	バージョン
注文番号	1257170000	渡り配線コネクタ (端子), グレー
GTIN (EAN)	4050118120745	
数量	20 ST	
種別	VH 13/8.2/5.2	バージョン
注文番号	1298510000	接続スリーブ (端子), 幅: 8 mm, 高さ: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118128314	
数量	50 ST	
種別	KISC M4X26 SAKQ 35	バージョン
注文番号	1298590000	取り付けネジ (端子)
GTIN (EAN)	4050118128307	
数量	50 ST	
種別	SAKEW 35/2	バージョン
注文番号	2085410000	エンドブラケット, グレー, TS 35, V-0, PA 66/6, 幅: 10 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4050118459517	
数量	50 ST	
種別	SAKAP 35	バージョン
注文番号	1257080000	端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 52 mm, 幅: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118120622	V-0, PA 66/6
数量	20 ST	
種別	SAKAP 35 BL	バージョン
注文番号	1370380000	端子エンドプレートおよび隔壁, 青色, 高さ: 52 mm, 幅: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4050118178746	PA 66/6
数量	20 ST	

SAKDU 35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバーク (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバーク SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDS 1.2X6.5X150	バージョン	
注文番号	2749390000	スクリュードライバーク, 刃幅 (B): 6.5 mm, ブレード長: 150 mm, 刃厚	
GTIN (EAN)	4050118895612	み (A): 1.2 mm	
数量	1 ST		

Plus




Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
 - 迅速な設置に対応する被覆剥き
 - ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
 - ブランク MultiCard または標準印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	バージョン	
注文番号	1046350000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller,	
GTIN (EAN)	4032248782055	白色	
数量	800 ST		

BLM



アクセサリ

一般注文データ

種別	BLM 5/8 TB	バージョン
注文番号	7760380692	BLM, 端子マーカ- , 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, 白
GTIN (EAN)	6944169819148	色
数量	4800 ST	