



## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 端子エンドプレートおよび隔壁, 青色, 高さ: 52 mm, 幅: 1.5 mm, V-O, PA 66/6 |
| 注文番号       | <a href="#">1370380000</a>                             |
| 種別         | SAKAP 35 BL  |
| GTIN (EAN) | 4050118178746  |
| 数量         | 20 items   |

## SAKAP 35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 45.15 mm | 奥行き (インチ) | 1.7776 inch |
| 高さ   | 52 mm    | 高さ (インチ)  | 2.0472 inch |
| 幅    | 1.5 mm   | 幅 (インチ)   | 0.0591 inch |
| 正味重量 | 4.1 g    |           |             |

## 温度

|           |                |           |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 周囲温度      | -50 °C...75 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C         | 連続動作温度、最大 | 120 °C         |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 材料データ

|             |         |   |    |
|-------------|---------|---|----|
| 基本材質        | PA 66/6 | 色 | 青色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0     |   |    |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |