

## C300-36B-F-2S-M34-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

配線済ケーブルを使用すると、Honeywell C300 IOTA (入力出力端子組立品) とワイドミュラー FTA (フィールド端子組立品) をすばやく簡単に、障害なしで接続できます。ケーブルは、シングルまたはデュアルコネクタを使用したり、フリーの端と端のフェルールを使用したりできます。

フードは扱いやすく、IOTA との堅固な接続を提供します。また、ゲージサイズや長さが異なるケーブルを 50 m まで使用することも可能です。

## 一般注文データ

バージョン	組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 0.34 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">1373780100</a>
種別	C300-36B-F-2S-M34-10M
GTIN (EAN)	4032248257843
数量	1 items

## C300-36B-F-2S-M34-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 3735.73 g

## 温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

ケーブル長	10 m	最適	デジタル信号
基本材質	PVC	ケーブル	ケーブルLiYCY
インターフェースコネクタ	クラムシェル付属 SP-BLZP 5.08 32P, WEIDMUELLER BLT 5.08HC/04/180F	極数、最小	36 極
外径	13,9 1 mm	コネクタ PLC 側	H0.34/10 (FERRULES 0.34mm <sup>2</sup> )
導体断面積	0.34 mm <sup>2</sup>		

## 電気データ

合計電流、最大	4 A	高電圧テスト	1 KV/1s
パス当たりの許容電流強度、最大	1 A	定格電圧	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
抵抗	≤ 57 mΩ/m	動作電圧	≤ 250 V ≤ 250 V AC
容量配線 / 配線	300 pF/m	容量配線 / シールド	300 pF/m

## 分類

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		