

SEAL WGK 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

統合、拡張、カスタマイズ：あらゆるアプリケーションに最適な付加価値を提供します。総合システムアクセサリを使用すると、関連するアプリケーションの特定要件を満たすために、インターフェースを簡単に適用できます。

一般注文データ

バージョン	OMNIMATE電源 - シリーズWGK, フィードスルーブルーノード
注文番号	1379470000
種別	SEAL WGK 10
GTIN (EAN)	4050118180817
数量	50 items
製品データ	UL:

SEAL WGK 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	0.07 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

システムパラメータ

製品ファミリー	OMNIMATE電源 - シリーズWGK
---------	----------------------

材料データ

絶縁材	Wemid (PA)	Moisture Level (MSL)
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大

接続に適した導体

参照テキスト	フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。, プラスチック製カバーの外径はピッチ (P) より大きくてきません
--------	--

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1
------------	-------------

梱包

VPE 長	89.00 mm	VPE幅	25.00 mm
VPEの高さ	14.00 mm		

重要なメモ

注意事項	• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months
------	--

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

SEAL WGK 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

