

SAI-TMCGK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 4インデントクリンプ
注文番号	1381670000
種別	SAI-TMCGK
GTIN (EAN)	4050118183757
数量	1 items

SAI-TMCGK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	178 mm	長さ (インチ)	7.0079 inch
正味重量	634 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	0.82 mm ²	フェルール断面積、最小.	0.08 mm ²
クリンプタイプ/プロファイル	4インデントクリンプ		

接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大. AWG	AWG 26
導体横断面、最小. AWG	AWG 12		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		