

## SAI-TMCGK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 4インデントクリンプ
注文番号	<a href="#">1381670000</a>
種別	SAI-TMCGK
GTIN (EAN)	4050118183757
数量	1 items

## SAI-TMCGK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	178 mm	長さ (インチ)	7.0079 inch
正味重量	634 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
-------	------------------

## ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	0.82 mm <sup>2</sup>	フェルール断面積、最小.	0.08 mm <sup>2</sup>
クリンプタイプ/プロファイル	4インデントクリンプ		

## 接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大. AWG	AWG 26
導体横断面、最小. AWG	AWG 12		

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		