データシート

SAI-TMC-P4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 4インデントクリンプ
注文番号	1381680000
種別	SAI-TMC-P4
GTIN (EAN)	4050118183863
数量	1 items

SAI-TMC-P4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	18.6 mm	奥行き（インチ）	0.7323 inch
長さ	35 mm	長さ（インチ）	1.378 inch
正味重量	26.4 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

バージョン	その他

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	4インデントクリンプ

接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大. AWG	AWG 12
導体横断面、最小. AWG	AWG 26		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		