

## SAI-TMC-PD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 4インデントクリンプ
注文番号	<a href="#">1381700000</a>
種別	SAI-TMC-PD
GTIN (EAN)	4050118183856
数量	1 items

## SAI-TMC-PD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	23.75 mm	奥行き (インチ)	0.935 inch
長さ	23.6 mm	長さ (インチ)	0.9291 inch
正味重量	22 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

バージョン	圧着工具
-------	------

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	4インデントクリンプ	調整可クリンプ範囲 AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26, AWG 28
----------------	------------	---------------	--

## 接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大. AWG	AWG 20
導体横断面、最小. AWG	AWG 28		

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		