



一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, 7/8 インチ, 電源分配器
注文番号	1413940000
種別	SAI-Y-7/8 5P
GTIN (EAN)	4050118214772
数量	1 items

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 75 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	なし
接触表面	Au (ゴールド)	ハウジング主要材質	PUR
公称電圧	250 V	公称電流	8 A
保護度合い	IP67	プラグイン回数	≥ 50
汚染度	3	シールド接続	いいえ
スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ	ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C

接続データ

グループコンセント - プラグインコネクタ	7/8インチピン	シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ	7/8インチソケット
単一コンセント 2 - プラグインコネクタ	7/8インチソケット	締め付けトルク	7/8": 1.5 Nm

一般データ

極数	5	コーディング	なし
接続スレッド	7/8 インチ	接点材質、ソケット	CuZn
接点材質、ピン	CuZn	接触表面	Au (ゴールド)
ハウジング主要材質	PUR	公称電圧	250 V
公称電流	8 A	AF サイズ	24 mm
保護度合い	IP67	プラグイン回数	≥ 50
汚染度	3	接続 1	7/8"
接続 2	ねじ	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C	導体外径	-

分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

図面

寸法図, 配線図

