

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	端子用エンドプレート, 青色, 高さ: 87.25 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid, 簿合仕様: はい
注文番号	1415070000
種別	AP WMF2.5 BL
GTIN (EAN)	4050118216318
数量	50 items

AP WMF2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	44.25 mm	奥行き (インチ)	1.7421 inch
高さ	87.25 mm	高さ (インチ)	3.435 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.0591 inch
正味重量	5.22 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	エンドプレート
-------	---------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

基本材質	Wemid	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

嵌合仕様	はい	設置アドバイス	直接実装
------	----	---------	------

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		