

HSS-HF 6.4-12.7 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

一般注文データ

| | |
|------------|-----------------------------------|
| バージョン | 導体およびケーブルマーカ- , 6.4 - 12.7 mm, 白色 |
| 注文番号 | 1423380000 |
| 種別 | HSS-HF 6.4-12.7 EL W13M |
| GTIN (EAN) | 4050118227703 |
| 数量 | 1 items |

HSS-HF 6.4-12.7 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 1.2 mm | 奥行き (インチ) | 0.0472 inch |
| 幅 | 20.9 mm | 幅 (インチ) | 0.8228 inch |
| 長さ | 13000 mm | 長さ (インチ) | 511.81 inch |
| 正味重量 | 358 g | | |

温度

動作温度範囲 -55...105 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--|
| 印刷種別 | ニュートラル | 幅 | 20.9 mm |
| 動作温度範囲、最大 | 105 °C | 動作温度範囲、最小 | -55 °C |
| 色 | 白色 | ハロゲン | いいえ |
| 長さ | 13000 mm | 基本材質 | ポリオレフィン |
| 印刷文字 | 非搭載 | 互換性を有するプリンター | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| 動作温度範囲 | -55...105 °C | ロールあたりの数 | 1 |

導体およびケーブルマーカ

| | | | |
|--------------|------------------------|-------------|--------------------|
| ハロゲン | いいえ | 導体断面、最大 | 35 mm ² |
| 導体断面、最小 | 6 mm ² | 導体外径、最大 | 12.7 mm |
| 導体外径、最小 | 6.4 mm | 収縮率 | 2:1 |
| 推奨収縮温度 | 90 °C | テキストフィールドの幅 | 0 mm |
| テキストフィールドの高さ | 20.7 mm | 導体外径 | 6.4 - 12.7 mm |
| 接続配線の断面 | 6 - 35 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HSS-HF 6.4-12.7 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HSS-HF 6.4-12.7 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | RIBBON HSS HF EL 40/300... | バージョン |
| 注文番号 | 1426210000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | MULTIMARK ROLLER 115 | バージョン |
| 注文番号 | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | MULTIMARK ROLLER 30 | バージョン |
| 注文番号 | 1357430000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

HSS-HF 6.4-12.7 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | バージョン |
| 注文番号 | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| 数量 | 1 ST | |