

**HDC MDU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

**一般注文データ**

バージョン	ダミーモジュール, 極数: 0, 接点なし, 必要なプラグインスロット: 0.5
注文番号	<a href="#">1429040000</a>
種別	HDC MDU
GTIN (EAN)	4050118233421
数量	1 items

**HDC MDU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	20.6 mm	高さ (インチ)	0.811 inch
幅	7.15 mm	幅 (インチ)	0.2815 inch
正味重量	2.58 g		

**温度**

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

**一般データ**

極数	0	UL 94 可燃性等級	V-0
プラギング回数	≥ 500	種別	接点なし
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
シリーズ	ModuPlug	必要なプラグインスロット	0.5

**分類**



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MDU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



**HDC MDU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**対応**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**電気モジュール****柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

**一般注文データ**

種別	HDC MDU	バージョン
注文番号	<a href="#">1429040000</a>	ダミーモジュール, 極数: 0, 接点なし, 必要なプラグインスロット: 0.5
GTIN (EAN)	4050118233421	
数量	1 ST	