

## HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

バージョン	ダミーモジュール, 極数: 0, 接点なし, 必要なプラグ インスロット: 0.5
注文番号	<a href="#">1429040000</a>
種別	HDC MDU
GTIN (EAN)	4050118233421
数量	1 items

## HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	20.6 mm	高さ (インチ)	0.811 inch
幅	7.15 mm	幅 (インチ)	0.2815 inch
正味重量	2.58 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## 一般データ

極数	0	UL 94 可燃性等級	V-0
プラグイン回数	≥ 500	種別	接点なし
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート、ガラス 繊維強化
シリーズ	ModuPlug	必要なプラグインスロット	0.5

## 分類



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MDU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

## 電気モジュール



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

種別	HDC MDU	バージョン
注文番号	<a href="#">1429040000</a>	ダミーモジュール, 極数: 0, 接点なし, 必要なプラグインスロット: 0.5
GTIN (EAN)	4050118233421	
数量	1 ST	