

HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール, 1000 V, 100 A, 極数: 1, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	1429110000
種別	HDC MHP100 PE FC
GTIN (EAN)	4050118233360
数量	1 items

HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	43.35 mm	高さ (インチ)	1.7067 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.5709 inch
正味重量	52.5 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	1	UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁抵抗	1012 Ω	プラグング回数	≥ 500
種別	メス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	亜鉛
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	1000 V
UL/CSAに準拠した定格電圧	1000 V DC (IEC)	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	100 A	必要なプラグインスロット	1

PE接続データ

接続種別 PE クリンプ接続

バージョン




接続方式 クリンプ接続

分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

図面

図面



HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

100 A クリンプ接点

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高气密性および耐食性を有します。



一般注文データ

種別	HDC MHP100 F 10	バージョン
注文番号	1435790000	メス型, 銀色, 10 - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240580	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP100 F 16	バージョン
注文番号	1435810000	メス型, 銀色, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240757	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP100 F 25	バージョン
注文番号	1435820000	メス型, 銀色, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240801	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP100 F 35	バージョン
注文番号	1435830000	メス型, 銀色, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118240696	
数量	10 ST	

その他



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます。

一般注文データ

種別	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	バージョン
注文番号	1480380000	ModuPlug, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4050118288933	
数量	1 ST	