ESO UR20 DIN A4 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







一般注文データ

バージョン	端子台マーカー, マーカーの挿入, 90 x 8 mm, 白色		
注文番号	<u>1429430000</u>		
種別	ESO UR20 DIN A4 WS		
GTIN (EAN)	4050118233865		
数量	10 items		
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。		
利用可能期限	2025-08-31T00:00:00+02:00		
代替製品	THM UR20 WS		

カタログステータス / 図面 1

ESO UR20 DIN A4 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
高さ	90 mm	高さ(インチ)	3.5433 inch	
唱	8 mm	幅(インチ)	0.315 inch	
正味重量	0.01 g			
温度				
動作温度範囲	-4080 °C			
	1000			
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	- 準拠 (免除なし)			
REACH SVHC		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ				
nx ,				
抵抗コード準拠の素材色	9			
印刷の配置	水平および垂直			
アークごとの数	60			
·····································	8 mm			
	HB			
動作温度範囲、最大	80 °C			
動作温度範囲、最小	-40 °C			
色	 白色			
 基本材質	<u> </u>			
印刷文字	 非搭載			
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォームラベル・シート			
祖み合わせごとのマーカー数	1 Label sheet = Insert markers			
動作温度範囲	-4080 °C			
/J /AR				
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761	
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761	
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37	
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37	
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01	
LOLAGO I I.O	27-20-11-01	LCLAGG 12.0	∠1-20-11-01	

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

ECLASS 14.0

27-28-11-01

27-28-11-01



ESO UR20 DIN A4 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

