## IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





組立済 IE ケーブル、光ファイバー

#### 一般注文データ

バージョン	組立済パッチケーブル、クロスオーバー, LC- Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 μm, LSZH, 15 m
注文番号	<u>1433950150</u>
種別	IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X
GTIN (EAN)	4050118694246
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

# Weidmüller **₹**

## IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
長さ	15 m	長さ (インチ)	590.5512 inch
正味重量	0.01 g		
温度			
保管温度	-25 °C75 °C	動作温度	-5 °C75 °C
取り付け温度	-5 °C50 °C	<b>3</b> 川下/皿/文	0 070 0
環境製品コンプライアンス	 ر		
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません	
ケーブル構造			
	040	\	#4
シース直径	3*6 mm	シースカラー	黄色
標準形状を表する。	I-V (ZN) Y	シース素材	LSZH
<u>ケーブル配置</u> コアの直径	ZIPCORD	一次被覆	245.00 μm
コアの且任	9 μm		
プラグ			
プラグ右	LC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし	左プラグ	LC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし
プラグ、右			
プラグ右	LC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし		
プラグ、左			
左プラグ	LC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし		
光ファイバ			
ファイバーの種類	シングルモード, OS1		
分類	77,772 17,66.		
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

カタログステータス / 図面 2



## IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面



#### IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

#### **V0** material



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 VO/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。利点:

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 VO/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認 証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が16.0 mm²より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

#### 一般注文データ

種別	VT SF 5/21 MC NE WS VO	バージョン
注文番号	<u>1689470001</u>	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190872571	色
数量	160 ST	
種別	VT SF 6/21 MC NE WS VO	パージョン
1277	VI 3F 0/21 WICINE W3 VO	N-232
注文番号	1730560001	パーション SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白
	,	

カタログステータス / 図面 4