

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





組立済 IE ケーブル、光ファイバー

一般注文データ

バージョン	パッチケーブル、両面印刷ユニットのクリップ付 属, SCデュプレックスIP 20, SCデュプレックスIP
	周, SUアユノレック AIP 20, SUアユノレック AIP
	20, 62.5 μm, LSZH, 2 m
注文番号	<u>1433960020</u>
種別	IE-FM6Z2LO0002MSD0SD0-X
GTIN (EAN)	4050118242560
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	2
7±Y	="
牙	

ROHS 適合

寸法と重量

長さ 2 m 長さ(インチ) 78.7402 inch 正味重量 35 g

温度

保管温度 取り付け温度 -20 °C...70 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブル特有の規格

ッイストペアデバイス接続ケーブルの仕 IEC 61156-6, DIN EN 対称通信ケーブル配線確認の仕様 IEC 61935-3 様 50288-4-2

一般基準

コネクタ規格 IEC 61754-4

標準

コネクタ規格 IEC 61754-4

ケーブルの機械的特性と材料特性

 ハロゲン
 いいえ
 最小曲げ半径、繰返し
 56 mm

 最小曲げ半径(1回のみ)
 28 mm

ケーブル構造

シース直径	2.8 * 5.7 mm	シースカラー	橙色
標準形状	I-V (ZN) H	 シース素材	LSZH
ケーブル配置	ZIPCORD	一次被覆	245.00 μm
	62.5 um		

プラグ

プラグ右 SC-Duplex, IP20, オス型 左プラグ SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし チック, シールドなし

プラグ、右

プラグ右 SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、左			
左プラグ	SC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラス チック, シールドなし		
光ファイバ			
ファイバーの種類	GOF, マルチモード, OM1	減衰	850 nmで≤ 3.0 dB/km, 1300 nmで≤0.8 dB/km
帯域幅	850 nmで≥ 200 MHz*km, 1300 nmで≥ 600 MHz*km		
 分類			
			<u> </u>
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

V0 material



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 VO/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。利点:

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 VO/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認 証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が16.0 mm²より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

一般注文データ

種別	VT SF 5/21 MC NE WS VO	バージョン
注文番号	<u>1689470001</u>	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190872571	色
数量	160 ST	
種別	VT SF 6/21 MC NE WS VO	パージョン
1277	VI 3F 0/21 WICINE W3 VO	N-232
注文番号	1730560001	パーション SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白
	,	