

IE-FSMZ2FY0001MSDOLD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの産業用イーサネット接続技術は、機械、システム、または工場のインフラストラクチャに最適なソリューションを提供します。すべての接続技術は、ひとつのソースから利用できます。

次の利点があります：

- IEC 規格のコネクタ (1、4、5、6、14 のバリエーション)
- 網羅的な Cat. 6A および STEADYTEC® 技術
- IP20 及び IP67
- すべての関連する産業用接続：RJ45、SC、...
- 総合的なアクセサリ

一般注文データ

バージョン	組立済パッチケーブル、クロスオーバー、SCデュプレックスIP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 1 m
注文番号	1435320000
種別	IE-FSMZ2FY0001MSDOLD0X
GTIN (EAN)	4050118239843
数量	1 items

IE-FSMZ2FY0001MSDOLD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

長さ	1 m	長さ (インチ)	39.3701 inch
正味重量	24 g		

温度

保管温度	-25 °C...75 °C	動作温度	-5 °C...75 °C
取り付け温度	-5 °C...50 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

ケーブル構造

シース直径	3*6 mm	シースカラー	黄色
標準形状	I-V (ZN) Y	シース素材	LSZH
ケーブル配置	ZIPCORD	一次被覆	245.00 µm
コアの直径	9 µm		

光ファイバ

ファイバーの種類 シングルモード, OS1

分類

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		