

## VGM25-MS68 EMC 11-20 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

## 一般注文データ

バージョン	VG EMV (スパイラル・クランプ付きEMCケーブル・グラウンド)
注文番号	<a href="#">1445980000</a>
種別	VGM25-MS68 EMC 11-20 BG
GTIN (EAN)	4050118251081
数量	20 items

## VGM25-MS68 EMC 11-20 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 84.15 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## 一般データ

基本材質 真鍮 ハロゲン不使用 false  
保護度合い IP68 - 15パール

## 一般データ

ケーブル直径、最大 20 mm ケーブル直径、最小 11 mm  
基本材質 真鍮 シール素材 T80s

## 重要なメモ

製品情報 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。

## 分類

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441  
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01  
ECLASS 15.0 27-14-08-01