

IE-C6KS8VG0005XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



組立済IEケーブル、PROFINET、Cat 6 A、PVC、緑色、M12 Xタイプ

一般注文データ

バージョン	接続ライン, M12 X型IP 67ストレートオス, 開く, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 0.5 m
注文番号	1449470005
種別	IE-C6KS8VG0005XCSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118264166
数量	1 items

IE-C6KS8VG0005XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

長さ 0.5 m 長さ (インチ) 19.685 inch
正味重量 55.44 g

温度

保管温度 -40 °C...80 °C 動作温度 -40 °C...80 °C
取り付け温度 -40 °C...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

ケーブル特有の規格

標準、アセンブリ UL-Style 2461

標準

標準、アセンブリ UL-Style 2461

ケーブルの機械的特性と材料特性

引張強度 ≤ 150 N ハロゲン はい
最小曲げ半径、繰返し 8 x ケーブル直径 最小曲げ半径 (1回のみ) 4 x ケーブル直径
延焼耐性 in accordance with IEC 60332-1-2

ケーブルの電気プロパティ

転送速度 10 Gbit/s カテゴリー Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
テスト電圧: 電線 - 電線 - シールド 800 Veff, 50 Hz, 1分

ケーブル構造

シースカラー 緑色 (RAL 6018) 断面積 4*2*AWG 23/7
シールド S/FTP 絶縁断面 1.58 mm
シース直径、最大 8.8 mm シース素材 PVC
色シースまたは電線 - 電線ペア 白/青 - 青、白/オレンジ - オレンジ、白/緑 - 緑、白/茶 - 茶

プラグ、右

プラグ右 導体の自由端

技術データ

プラグ、左

左プラグ	M12, X コード化, IP67, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様
------	---

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

IE-C6KS8VG0005XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

White, Orange	1	M12
Orange	2	
White, Green	3	
Green	4	
White, Brown	5	
Brown	6	
White, Blue	7	
Blue	8	

アクセサリ

空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTIペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLITスリーブに関連したP-InkまたはSTIペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPROまたはM-PrintPRO Online (インストール未実施)のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	TM-I 12 MC NE GE	バージョン
注文番号	1718411687	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190348984	
数量	320 ST	
種別	TM-I 18 MC NE GE	バージョン
注文番号	1718431687	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190349028	
数量	320 ST	