## **SCHRSA TPE CF UNI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故 障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

バージョン	自動機器,交換部品	
注文番号	<u>1454770000</u>	
種別	SCHRSA TPE CF UNI	
GTIN (EAN)	4050118260816	
数量	1 items	

カタログステータス / 図面 1

## **SCHRSA TPE CF UNI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

_	2.77
7#7	="
<i>/</i> Ŧ\	Dri's

承認				
OHS	適合			
†法と重量				
<b>を</b>	111 mm	奥行き(インチ)	4.3701 inch	
うさ	6 mm	 高さ(インチ)	0.2362 inch	
<b>=</b> <b>∃</b>	71 mm	幅(インチ)	2.7953 inch	
<b>E味重量</b>	4 g			
環境製品コンプライアン	ノス			
RoHS 対応状況	準拠			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSV	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		

2 カタログステータス / 図面