


## SCHRSA TPE CF UNI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- 自動被覆剥きおよびクランプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクランプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

バージョン	自動機器, 交換部品
注文番号	<a href="#">1454770000</a>
種別	SCHRSA TPE CF UNI
GTIN (EAN)	4050118260816
数量	1 items

## SCHRSA TPE CF UNI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	111 mm	奥行き (インチ)	4.3701 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.2362 inch
幅	71 mm	幅 (インチ)	2.7953 inch
正味重量	4 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません