



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ















CH20Mハウジングの側面素子では、お客様のニーズに柔軟に対応できる個々の構造のオプションをご用意しています。特に実用的な利点とは、要求されていないスロットをカバーで簡単に閉じられることです。これにより、清潔できれいな外観が保証されるだけでなく、ほこりやその他の環境による影響からも保護されます。CH20Mハウジングの汎用性を利点して、プロジェクトを効率的に、そしてアイデアに従って設計できます!

一般注文データ

バージョン	側面要素, OMNIMATEハウジング – シリーズ CH20M グラファイトグレー, 側面要素, 幅: 67 mm
注文番号	<u>1455770000</u>
種別	CH20M67 S 3P/3P/3P GGY 2019
GTIN (EAN)	4050118262223
数量	8 items

カタログステータス / 図面 1



CH20M67 S 3P/3P/3P GGY 2019

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS			
 寸法と重量			
深さ	105.3 mm	奥行き(インチ)	4.1457 inch
<u>^**C</u> 高さ	22.8 mm	<u>突11 さ(イン))</u> 高さ(インチ)	0.8976 inch
<u>同C</u> 幅	67 mm	幅(インチ)	2.6378 inch
正味重量	13.12 g	<u>чн (1 2)) </u>	2.0370 IIICII
温度			
周囲温度	-25 °C85 °C	動作温度範囲	-40120 ℃
湿度	相対湿度: 5~93%、Tu = 40℃、結露なし		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含ま	まれていません	
材質データ		<u> </u>	
UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁材	PA 66 GF 30
絶縁材グループ	1	表面仕上	未処理
基本材質	プラスチック	比較追跡指数(CTI)	600 ≤ CTI
一般データ			
4.	₩ = ¬ _ / ₩	归类在人」、	1000±8 / 2 / 2 / 11 / 2 / 2
<u>巴</u> カラーチャート(類似)	グラファイトグレー RAL 7024	保護度合い アセンブリ全体に関する情報について	IP20がインストール済み CH20M67 B BK/OR 2010
 封止オプション	いいえ	は、関連記事を参照	
コンポーネントプロパティ			
	13132	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20
機能ポート統合の準備として切り出す 換気口数	<u>いいえ</u> 0	<u>極数、最大</u> メス型プラグのスロット数	9
接続レベル数	3	メス空ノフグのスロット数	9
分類			
ETIMA 7.0	FC001001	ETIM O O	F0001001
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面


製品イメージ








寸法図







CH20M67 S 3P/3P/3P GGY 2019



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

CH20M AD SHL 5.00/04 - CH20M22、CH20M45、CH20M67 対応側面要素カバー



制御盤に取り付ける産業用電子機器向けの将来を見据え たソリューションである

電子ハウジングは、制御盤に電子アセンブリを統合するのに不可欠です。それにより、機密コンポーネントを保護し、信頼性の高い接続を行えるようになります。高 品質の材質のおかげで、彼らは産業用途での長期的なソ リューションをご用意しています。

お客様にとっての利点:

柔軟性:さまざまな要件に対応するスケーラブルなソ

リューション

安全性:お客様の電子機器を保護する堅牢な設計形状

効率性:簡単な設置と最適化された接続技術

すべての用途に対応するハウジングソリューション: 当社のポートフォリオには、制御、信号変換、安全用途 向けに設計されたモジュラーハウジング (CH20Mなど)、 小型ハウジングおよびプロファイルハウジングなどがあ ります。これらのハウジングは、カスタマイズ可能な設 計形状、簡単な取り付け、高い接続能力を確保していま す。

カスタマイズ:

標準ソリューションに加えて、設計形状、色、印刷のカ スタマイズを行えます。ワイドミュラーコンフィグレー タにより、個別の設計が可能になります。

当社のサービス:

プロジェクトに対する専門的なアドバイスと技術サポートを提供いたします。ダウンロード領域には、CADデータ、データシート、インストール手順が表示され、効率的に統合できます。

一般注文データ

種別	CH20M AD SHL 5.00/04 AG	バージョン
注文番号	<u>1472830000</u>	フード, OMNIMATEハウジング – シリーズCH20M アゲートグレー, サ
GTIN (EAN)	4050118279429	イドエレメントカバー, 幅: 22.5 mm
数量	50 ST	
種別	CH20M AD SHL 5.00/04 BK	バージョン
注文番号	<u>1221310000</u>	フード, OMNIMATEハウジング – シリーズCH20M 黒色, サイドエレメ
GTIN (EAN)	4050118004830	ントカバー, 幅: 22.5 mm
数量	50 ST	
種別	CH20M AD SHL 5.00/04 GG	バージョン
種別 注文番号	CH20M AD SHL 5.00/04 GG 1413740000	バージョン フード, OMNIMATEハウジング - シリーズCH2OM グラファイトグ
注文番号	1413740000	フード, OMNIMATEハウジング – シリーズCH20M グラファイトグ
注文番号 GTIN (EAN)	1413740000 4050118241648 50 ST	フード, OMNIMATEハウジング – シリーズCH20M グラファイトグ
注文番号 GTIN (EAN) 数量	1413740000 4050118241648 50 ST	フード, OMNIMATEハウジング – シリーズCH20M グラファイトグ レー, サイドエレメントカバー, 幅: 22.5 mm
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	1413740000 4050118241648 50 ST CH20M AD SHL 5.00/04 LG	フード, OMNIMATEハウジング – シリーズCH20M グラファイトグ レー, サイドエレメントカバー, 幅: 22.5 mm パージョン
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別 注文番号	1413740000 4050118241648 50 ST CH20M AD SHL 5.00/04 LG 1432890000	フード, OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M グラファイトグレー, サイドエレメントカバー, 幅: 22.5 mm パージョンフード, OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M 薄いグレー, サイド

カタログステータス / 図面 4