GZ 1.0A/F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ





図に類似

当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、 $5 \times 20 \text{ mm}$ から $10 \times 38 \text{ mm}$ までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

バージョン	小型ヒューズ, 即効性, 1 A, G-Si.6.3 x 32	
注文番号	<u>1460590000</u>	
種別	GZ 1.0A/F	
GTIN (EAN)	4050118266634	
数量	10 items	

カタログステータス / 図面 1

GZ 1.0A/F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
····································	A2 H		
リ広C里里	-		
	6.3 mm	奥行き(インチ)	0.248 inch
高さ	32 mm	 高さ(インチ)	1.2598 inch
届	6.3 mm	 幅(インチ)	0.248 inch
E味重量	2.11 g		
温度			
司囲温度 司囲温度	-5 °C40 °C		
環境製品コンプライアン	' ス		
and a label to be	NHUR OF TALL		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	Cは含まれていません	
システム仕様			
バージョン	ヒューズ付属品		
			'
全般			<u> </u>
設置アドバイス	直接実装		
材料データ			
色	薄いグレー		
評価データ			
之 极高广	500 V	八和南达	1.0
定格電圧	500 V	公称電流 ————————————————————————————————————	1 A
追加の技術データ			
設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	接続されている
分類			
ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000035 EC002704	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000035 EC002704
TIM 10.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 9. 1 ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-14-20-01	LOLAGO 14.0	27-14-20-01
LCLA33 10.0	27-14-20-01		

カタログステータス / 図面 2