

GZ 7.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ**図に類似**

当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ(ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

| | |
|------------|-------------------------------|
| バージョン | 小型ヒューズ、即効性、7 A, G-Si.6.3 x 32 |
| 注文番号 | 1460630000 |
| 種別 | GZ 7.0A/F |
| GTIN (EAN) | 4050118266726 |
| 数量 | 10 items |

GZ 7.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 6.3 mm | 奥行き (インチ) | 0.248 inch |
| 高さ | 32 mm | 高さ (インチ) | 1.2598 inch |
| 幅 | 6.3 mm | 幅 (インチ) | 0.248 inch |
| 正味重量 | 2.11 g | | |

温度

| | |
|------|---------------|
| 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
|------|---------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

| | |
|-------|---------|
| バージョン | ヒューズ付属品 |
|-------|---------|

全般

| | |
|---------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 |
|---------|------|

材料データ

| | |
|---|-------|
| 色 | 薄いグレー |
|---|-------|

評価データ

| | | | |
|------|-------|------|-----|
| 定格電圧 | 500 V | 公称電流 | 7 A |
|------|-------|------|-----|

追加の技術データ

| | | | |
|---------|------|--------|---------|
| 設置アドバイス | 直接実装 | 取り付け方式 | 接続されている |
|---------|------|--------|---------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ETIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 | | |