

GZ 12.5A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ**図に類似**

当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ(ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

バージョン	小型ヒューズ、即効性、12.5 A、G-Si.6.3 x 32
注文番号	1460650000
種別	GZ 12.5A/F
GTIN (EAN)	4050118266627
数量	10 items

GZ 12.5A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	6.3 mm	奥行き (インチ)	0.248 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
幅	6.3 mm	幅 (インチ)	0.248 inch
正味重量	2.11 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	ヒューズ付属品
-------	---------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

色	薄いグレー
---	-------

評価データ

定格電圧	500 V	公称電流	12.5 A
------	-------	------	--------

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	接続されている
---------	------	--------	---------

分類

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		