

## VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



電子部品の感度の向上と電磁干渉周波数の増加により、ケーブルグランドはシステムの外装コンセプトにおいて重要な役割を果たす必要があります。この種別の EMC ケーブルグランドは、360 のスクリーニング接続で、干渉周波数に対する遮蔽を目的に作成されています。フィンガーロックシールは、優れたケーブル保持とケーブル負荷解放部品を提供し、ケーブルグランドは EN 62444 の機械的要件に準拠します。特許取得済形状により、非常に簡単で高速な組み立てが可能になります。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ
注文番号	<a href="#">1463720000</a>
種別	VGM25-MS68 EMC 11-20SET
GTIN (EAN)	4050118269871
数量	1 items

## VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

長さ	63.5 mm	長さ (インチ)	2.5 inch
正味重量	94.44 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## 一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	20 mm	外側ケーブル直径、最小.	11 mm
O リング	NBR	GWDR の保護度合い	IP68
動作温度範囲、最大	130 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
ハロゲン	ハロゲンフリー	標準	EN 45545-2:2013
AF サイズ	30 mm	保護度合い	IP68 - 15バール
ケーブルグランド	M 25, EMV	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
外付スレッド	M 25	ねじ山長さ	7.5 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## HDC 取り付けツール



ワイドミュラーのプロフェッショナルツールは、特に使用要件に焦点を当てた集中開発プロセスの成果です。当社は無接点ツール、クリンプペンチ、光ファイバーツールなど、多くの便利なツールを提供し、お客様は安全で正確に作業を、ヘビーデューティコネクタの最適化に対して役立てることができます。

## 一般注文データ

種別	HDC FBS TOOL 13-50	バージョン
注文番号	<a href="#">8000015137</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118292947	
数量	1 ST	