

VGM32-MS68 EMC 15-25SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



電子部品の感度の向上と電磁干渉周波数の増加により、ケーブルグランドはシステムの外装コンセプトにおいて重要な役割を果たす必要があります。この種別の EMC ケーブルグランドは、360 のスクリーニング接続で、干渉周波数に対する遮蔽を目的に作成されています。フィンガーロックシールは、優れたケーブル保持とケーブル負荷解放部品を提供し、ケーブルグランドは EN 62444 の機械的要件に準拠します。特許取得済形状により、非常に簡単で高速な組み立てが可能になります。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ
注文番号	1463730000
種別	VGM32-MS68 EMC 15-25SET
GTIN (EAN)	4050118269888
数量	1 items

VGM32-MS68 EMC 15-25SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

長さ	66.5 mm	長さ (インチ)	2.6181 inch
正味重量	152 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 130 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

一般的情報

外側ケーブル直径、最大	25 mm	外側ケーブル直径、最小	15 mm
O リング	NBR	GWDR の保護度合い	IP68
動作温度範囲、最大	130 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
ハロゲン	ハロゲンフリー	標準	EN 45545-2:2013
AF サイズ	36 mm	保護度合い	IP68 - 15パール
ケーブルグランド	M 32, EMV	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
外付スレッド	M 32	ねじ山長さ	8 mm

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		