SOT 1,0 CA 100-2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故 障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

	<u> </u>	
バージョン	自動機器,交換部品	
注文番号	<u>1477050000</u>	
種別	SOT 1,0 CA 100-2.5	
GTIN (EAN)	(EAN) 4050118283877	
数量	1 items	

カタログステータス / 図面 1

データシート

SOT 1,0 CA 100-2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合				
 寸法と重量	,				
高さ	86 mm	高さ(インチ)	3.3858 inch		
直径	160 mm	正味重量	0.89 g		
環境製品コンプライアン	ンス				
	<u> </u>				
RoHS 対応状況	準拠				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSV	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
重要なメモ	,				
製品情報	0.5 mm² から 1.0 m	0.5 mm² から 1.0 mm² まで使用可能			

カタログステータス / 図面 2