

KSPMH M16 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	KSPMH (Klipponブランキングプラグ、MH型) , 閉鎖栓, ストレート, M 16, 16 mm, 真鍮
注文番号	1477740000
種別	KSPMH M16 BSC
GTIN (EAN)	4050118285697
数量	20 items

KSPMH M16 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	21.5 mm	高さ (インチ)	0.8465 inch
長さ	20.5 mm	長さ (インチ)	0.8071 inch
直径	16 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	15 mm	正味重量	36.08 g

温度

動作温度 -60 °C...200 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 8dcc5b23-3a47-4c75-bd2c-bcb18becee86

一般的情報

O リング	シリコーン	締付けトルク	5 Nm
シリコーン	はい	外径	21.5 mm
動作温度範囲、最大	200 °C	動作温度範囲、最小	-60 °C
ハロゲン	ハロゲンフリー	標準	EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
衝撃耐性	7 J ATEXバージョン	保護度合い	IP66, IP68 (100 m / 168 h)
基本材質	真鍮	シールリングの直径	16.00 mm
外付スレッド	M 16	ねじ山長さ	16 mm
水深	100 m	注：保護等級	•すべてのメートル単位 封止プラグのねじピッチ は 1.5 mm です。• Ex nRアプリケーションでは、 KSPMH にさらにシールを 取り付ける必要があります。 • 特定 IP 定格取得には、 貫通孔が EN 50262 規格の表 1 に準拠している必要があります。 適切な方法でシールリング プラグを固定する必要があります。 • 取扱説明書は各シール プラグに同封されています。 接地前に必ずお読みください。 シールプラグは、取扱説明書 の仕様に従って取り付ける 必要があります。• KSPMH の取り付けに際しては、 EN/IEC 60079-1 規格の 5.3 項 に準拠した最小限のねじ込み 回転数を遵守する必要があります。 • NEC/CEC アプリケーション では、シールリングプラグが ねじ込まれる接続装置の内 ねじが、少なくとも 8 回

技術データ

完全にねじ込まれていることを確認する必要があります。
• KSPMH のシールプラグを非金属製の安全増防爆 (Ex e) 対応接続デバイスに挿入する場合は、システムの接地回路に接続する必要があります。

保護等級 (UL)	Type 4X
-----------	---------

証明書番号ケーブルグランド

識別	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	承認条件	ATEX, IECEX

分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

KSPMH M16 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M16 MS SC	バージョン
注文番号	0930640001	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 16, 4 mm, 真鍮
GTIN (EAN)	4032248976065	
数量	50 ST	

ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWN M16	バージョン
注文番号	1076630000	KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 16, ナイロン6
GTIN (EAN)	4032248838677	
数量	25 ST	