

KSPMH M20 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	KSPMH (Klipponブランキングプラグ、MH型) , 閉鎖栓, ストレート, M 20, 16 mm, 真鍮
注文番号	1477750000
種別	KSPMH M20 BSC
GTIN (EAN)	4050118285451
数量	20 items

KSPMH M20 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	21.5 mm	高さ (インチ)	0.8465 inch
長さ	21 mm	長さ (インチ)	0.8268 inch
直径	20 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	15 mm	正味重量	50.25 g

温度

動作温度 -60 °C...200 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8dcc5b23-3a47-4c75-bd2c-bcb18becee86

一般的情報

O リング	シリコン	締め付けトルク	5 Nm
シリコン	はい	外径	25.5 mm
動作温度範囲、最大	200 °C	動作温度範囲、最小	-60 °C
ハロゲン	ハロゲンフリー	標準	EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
衝撃耐性	7 J ATEXバージョン	保護度合い	IP66, IP68 (100 m / 168 h)
基本材質	真鍮	シールリングの直径	20.00 mm
外付スレッド	M 20	ねじ山長さ	16 mm
水深	100 m	注：保護等級	•すべてのメートル単位封止プラグのねじピッチは 1.5 mm です。• Ex nRアプリケーションでは、KSPMH にさらにシールを取り付ける必要があります。• 特定 IP 定格取得には、貫通孔が EN 50262 規格の表 1 に準拠している必要があります。適切な方法でシーリングプラグを固定できる必要があります。• 取扱説明書は各シールプラグに同封されています。接地前に必ずお読みください。シールプラグは、取扱説明書の仕様に従って取り付ける必要があります。• KSPMH の取り付けに際しては、EN/IEC 60079-1 規格の 5.3 項に準拠した最小限のねじ込み回転数を遵守する必要があります。• NEC/CEC アプリケーションでは、シーリングプラグがねじ込まれる接続装置の内ねじが、少なくとも 8 回

KSPMH M20 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

完全にねじ込まれていることを確認する必要があります。
 ・ KSPMH のシールプラグを非金属製の安全増防爆 (Ex e) 対応接続デバイスに挿入する場合は、システムの接地回路に接続する必要があります。

保護等級 (UL)	Type 4X		
証明書番号ケーブルグラウンド			
識別	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db	証明書番号、ケーブルグラウンド (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
証明書番号、ケーブルグラウンド (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	承認条件	ATEX, IECEX
分類			
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

KSPMH M20 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M20 MS SC	バージョン
注文番号	0930640002	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 20, 4 mm, 真鍮
GTIN (EAN)	4032248849826	
数量	50 ST	

ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWN M20	バージョン
注文番号	0930730002	KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 20, ナイロン6
GTIN (EAN)	4032248849802	
数量	25 ST	