

KSPMH M32 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	KSPMH (Klipponブランキングプラグ、MH型) , 閉鎖栓, ストレート, M 32, 16 mm, ステンレスチール 1.4404 (316L)
注文番号	1477890000
種別	KSPMH M32 SSC
GTIN (EAN)	4050118285901
数量	10 items

KSPMH M32 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	21.5 mm	高さ (インチ)	0.8465 inch
長さ	21 mm	長さ (インチ)	0.8268 inch
直径	32 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	15 mm	正味重量	142.9 g

温度

動作温度 -60 °C...200 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

O リング	シリコーン	締付けトルク	10 Nm
シリコーン	はい	外径	37.5 mm
動作温度範囲、最大	200 °C	動作温度範囲、最小	-60 °C
ハロゲン	ハロゲンフリー	標準	EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
衝撃耐性	7 J ATEXバージョン	保護度合い	IP66, IP68 (100 m / 168 h)
基本材質	ステンレススチール 1.4404 (316L)	シールリングの直径	32.00 mm
外付スレッド	M 32	ねじ山長さ	16 mm
水深	100 m	注：保護等級	•すべてのメートル単位 封止プラグのねじピッチ は 1.5 mm です。• Ex nRアプリケーションで は、KSPMH にさらにシー ルを取り付ける必要があり ます。• 特定 IP 定格取得 には、貫通孔が EN 50262 規格の表 1 に準拠してい る必要があります。適切な方法 でシーリングプラグを固定 できる必要があります。• 取扱説明書は各シールプ ラグに同封されています。 接地前に必ずお読みくださ い。シールプラグは、取扱 説明書の仕様に従って取り 付ける必要があります。• KSPMHの取り付けに際し ては、EN/IEC 60079-1規 格の5.3項に準拠した最小 限のねじ込み回転数を遵 守する必要があります。• NEC/CECアプリケーショ ンでは、シーリングプラグ がねじ込まれる接続装置の 内ねじが、少なくとも8回 完全にねじ込まれているこ とを確認する必要があります

技術データ

す。・KSPMH のシールプラグを非金属製の安全増防爆 (Ex e) 対応接続デバイスに挿入する場合は、システムの接地回路に接続する必要があります。

保護等級 (UL)	Type 4X		
証明書番号ケーブルグランド			
識別	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	承認条件	ATEX, IECEX
分類			
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

KSPMH M32 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M32 MS	バージョン
注文番号	1737020000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 32, 4 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956493	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 ST	

ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWN M32	バージョン
注文番号	1076650000	KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 32, ナイ
GTIN (EAN)	4032248838691	ロン6
数量	25 ST	