

INLAY CC-M 10/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------------|
| 注文番号 | 1483770000 |
| 種別 | INLAY CC-M 10/30 |
| GTIN (EAN) | 4050118293081 |
| 数量 | 1 items |

INLAY CC-M 10/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 120 mm | 奥行き (インチ) | 4.7244 inch |
| 高さ | 8 mm | 高さ (インチ) | 0.315 inch |
| 幅 | 76 mm | 幅 (インチ) | 2.9921 inch |
| 正味重量 | 60 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|-------|-----------|---|-------|
| バージョン | 10標識のホルダー | 幅 | 76 mm |
|-------|-----------|---|-------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001675 | ETIM 9.0 | EC001675 |
| ETIM 10.0 | EC001675 | ECLASS 14.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 19-14-90-90 | | |

INLAY CC-M 10/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例

