


HSS 2.1-6.4 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

一般注文データ

| | |
|------------|-------------------------------|
| バージョン | 導体およびケーブルマーカ、2.1 - 6.4 mm, 白色 |
| 注文番号 | 1489650000 |
| 種別 | HSS 2.1-6.4 EL W13M |
| GTIN (EAN) | 4050118299342 |
| 数量 | 1 items |

HSS 2.1-6.4 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E366310

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.77 mm | 奥行き (インチ) | 0.0303 inch |
| 幅 | 10.7 mm | 幅 (インチ) | 0.4213 inch |
| 長さ | 13000 mm | 長さ (インチ) | 511.81 inch |
| 正味重量 | 145 g | | |

温度

動作温度範囲 -55...135 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------|
| 印刷種別 | ニュートラル | 幅 | 10.7 mm |
| 動作温度範囲、最大 | 135 °C | 動作温度範囲、最小 | -55 °C |
| 色 | 白色 | ハロゲン | はい |
| 長さ | 13000 mm | 基本材質 | ポリオレフィン |
| 印刷文字 | 非搭載 | 推奨業種 | プラント製造, エネルギー, 機器メーカー, 機械 |
| 互換性を有するプリンター | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | 動作温度範囲 | -55...135 °C |

導体およびケーブルマーカ

| | | | |
|--------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| ハロゲン | はい | 導体断面、最大 | 6 mm ² |
| 導体断面、最小 | 1.5 mm ² | 導体外径、最大 | 6.4 mm |
| 導体外径、最小 | 2.1 mm | 収縮率 | 3:1 |
| 推奨収縮温度 | 90 °C | テキストフィールドの幅 | 0 mm |
| テキストフィールドの高さ | 10.5 mm | 導体外径 | 2.1 - 6.4 mm |
| 接続配線の断面 | 1.5 - 6 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HSS 2.1-6.4 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HSS 2.1-6.4 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON HSS HF EL 40/300... | バージョン |
| 注文番号 | 1426210000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | MULTIMARK ROLLER 115 | バージョン |
| 注文番号 | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | MULTIMARK ROLLER 30 | バージョン |
| 注文番号 | 1357430000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | |
| 数量 | 1 ST | |