

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護)
- 屋外および屋内での使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

一般注文データ

バージョン	モバイル無線アンテナ, 全指向性アンテナ, ゲイン、4 dBi以下, 垂直, 直線, 1x N型メス、底部, IP66, , インピーダンス: 50 Ω
注文番号	1491170000
種別	IE-ANT-3G-806-2500-4-NF
GTIN (EAN)	4050118300727
数量	1 items
配送ステータス	中止
最終注文日	2023-12-01T00:00:00+01:00
代替製品	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	48 mm	高さ (インチ)	1.8898 inch
直径	36 mm	正味重量	164.68 g

温度

保管温度	-40 °C...70 °C	動作温度	-40 °C...70
------	----------------	------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

エンクロージャ材料

色	黒色	ハウジング主要材質	プラスチック
---	----	-----------	--------

同梱

同梱	アンテナ×1, ボルトの組み 合わせと取り付け材料に よるバンドル防止マウント ×1
----	---

技術データ

接続方式	1x N型メス、底部	インピーダンス	50 Ω
定在波比	< 2	最大複合電力	100 W
放射	全方向	周波数範囲	Band 1: 806-960 (MHz), Band 2: 1710-2500 (MHz)
アンテナ取得	Band 1: 3 dBi, Band 2: 4 dBi	分極	垂直, 直線

環境条件

用途	屋内用および屋外用	動作温度、最大	70
動作温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
保管温度、最小	-40 °C		

分類

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

製品イメージ



Antenna including mounting kit and screw
connection for vandal-proof installation

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルとアンテナ固定具)



アンテナおよびアンテナアクセサリ (同軸ケーブルと取り付け)

- 最先端のアンテナ
- 業界で実績多数
- 堅固な形状 IP67 まで保護)
- 屋外および屋内での使用
- 最新技術に対応
- WiFi 6 および WiFi 6E (2.4 GHz、5 GHz、6 GHz) まで対応
- 最大 5 G (NR) のサポート (700 MHz - 3.8 GHz) まで対応
- 他の技術 (Bluetooth、GNSS など) もサポート
- 長さに応じた同軸ケーブル
- 適切な電極と壁の取り付け

一般注文データ

種別	IE-CC-NM-SMAM-1M	バージョン
注文番号	2788010000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , SMAオス型, 長さ: 1
GTIN (EAN)	4064675066279	m
数量	1 ST	
種別	IE-CC-NM-SMAM-2M	バージョン
注文番号	1491180000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , SMAオス型, 長さ: 2
GTIN (EAN)	4050118300741	m
数量	1 ST	
種別	IE-CC-NM-SMAM-3M	バージョン
注文番号	2788020000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , SMAオス型, 長さ: 3
GTIN (EAN)	4064675066286	m
数量	1 ST	
種別	IE-CC-NM-SMAM-4M	バージョン
注文番号	1491190000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , SMAオス型, 長さ: 4
GTIN (EAN)	4050118300734	m
数量	1 ST	
種別	IE-CC-NM-SMAM-5M	バージョン
注文番号	2788030000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , SMAオス型, 長さ: 5
GTIN (EAN)	4064675066293	m
数量	1 ST	
種別	IE-CC-NM-SMAM-6M	バージョン
注文番号	1491210000	アンテナケーブル, 接続 1 : , N オス型, 接続 2 : , SMAオス型, 長さ: 6
GTIN (EAN)	4050118300758	m
数量	1 ST	