



PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,10 mm ² ,10 mm ² ,透明
注文番号	1491610000
種別	VEI/-10
GTIN (EAN)	4050118301397
数量	50 items

VEI/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	2.32 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

コネクタ

導体断面、最大	10 mm ²	導体断面	10 mm ²
絶縁	完全断熱	材質 / プラスチック	PA
長さ 1 (l1)	22 mm	識別色	透明
軸の内径 (d1)	5 mm	長さ 2 (l2)	8 mm
カラーの内径 (d4)	11.8 mm		

分類

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

VEI/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面