

## VEI/-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ、10 mm <sup>2</sup> 、10 mm <sup>2</sup> 、透明
注文番号	<a href="#">1491610000</a>
種別	VEI/-10
GTIN (EAN)	4050118301397
数量	50 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 2.32 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## コネクタ

導体断面、最大	10 mm <sup>2</sup>	導体断面	10 mm <sup>2</sup>
絶縁	完全断熱	材質 / プラスチック	PA
長さ 1 (l1)	22 mm	識別色	透明
軸の内径 (d1)	5 mm	長さ 2 (l2)	8 mm
カラーの内径 (d4)	11.8 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

