

VRSHVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



銅スリーブ付属 PVC 製の完全絶縁丸プラグスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ、2.5 mm ² 、1.5 mm ² - 2.5 mm ² 、青色 |
| 注文番号 | 1491990000 |
| 種別 | VRSHVI/1,5-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118301878 |
| 数量 | 100 items |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 1.48 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3

コネクタ

| | | | |
|-------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 導体断面、最大 | 2.5 mm ² | 導体断面、最小 | 1.5 mm ² |
| 導体断面 | 2.5 mm ² | 絶縁 | 完全断熱 |
| 材質 / プラスチック | PVC | 長さ 1 (l1) | 23.3 mm |
| 識別色 | 青色 | Øピン / プラグ | 5 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

図面



アクセサリ

Crimping tools



- 絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可
 - 接点の正確な位置を示す固定具付属。
 - DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HTI 15 | バージョン |
| 注文番号 | 9014400000 | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 2.5mm ² , ダブルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | CTI 6 | バージョン |
| 注文番号 | 9006120000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | CTI 6 G | バージョン |
| 注文番号 | 9202850000 | プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, パラレルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| 数量 | 1 ST | |