

KQN-M4/S/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ケーブルラグ、終端, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² |
| 注文番号 | 1493760000 |
| 種別 | KQN-M4/S/-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118303384 |
| 数量 | 100 items |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.5 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

コネクタ

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------|---------------------|
| 導体断面、最大 | 1 mm ² | 導体断面、最小 | 0.5 mm ² |
| 導体断面 | 1 mm ² | 絶縁 | 利用できない |
| 穴 | M 4/S | 軸の内径 (d1) | 1.6 mm |
| 軸の外径 (d3) | 7 mm | 軸の長さ (a) | 5 mm |
| 接続長さ (l) | 11 mm | フランジ内径 (d2) | 4.3 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

図面



アクセサリ

Crimping tools



- 非絶縁コネクタ対応クリンプツール
ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、平行コネクタ、シリアルコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HTN 21 | バージョン |
| 注文番号 | 9014610000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , インデントクリ |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | ンプ |
| 数量 | 1 ST | |